



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM Repa-Fix mini



1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM Repa-Fix mini** repariert fast alle Materialien, kann universell eingesetzt werden und eignet sich besonders gut zum Reparieren, Modelieren, Verkleben und Befestigen.
- **MEM Repa-Fix mini** ist bereits nach 10 Minuten fest und nach 24 Stunden vollständig belastbar bis zu 60 kg/cm².
- Eine Unterwasseranwendung von **MEM Repa-Fix mini** ist möglich. **MEM Repa-Fix mini** widersteht Kohlenwasserstoff, Fettstoffen und Vibrationen.
- Extreme Temperaturbeständigkeit (-30°C bis + 120°C)
- **MEM Repa-Fix mini** ist geeignet für alle Materialien, außer PE, PP, Teflon und Kautschuk. Für die Reparatur von Druckführenden Leitungen eignet sich **MEM Repa-Fix mini** nicht.

2. Wirkungsweise

- **MEM Repa-Fix mini** besteht aus 2 Komponenten, die erst durch das Verkneten der benötigten Menge Ihre Wirkung entfalten.

3. Untergrund u. Verarbeitung

1. Vor der Anwendung des **MEM Repa-Fix mini** muss die zu behandelnde Oberfläche gründlich gereinigt und entfettet werden. Glatte und aus Kunststoff bestehende Flächen sollten mit feinem Schleifpapier aufgeraut werden.
2. 1 Pastille aus der Packung drücken und gut verkneten bis eine gleichmäßige Färbung ohne Marmorierung entsteht. Die fertige Klebmasse sofort verarbeiten.
3. Falls die Klebmasse nicht ausreicht, um die Arbeit zu beenden, sollte eine Wiederholung mit einer neuen Pastille erfolgen. Schwere Gegenstände sollten während der Härtephase abgestützt werden.
4. Falls sich der Klebstoff verhärtet hat kann er mit etwas Wasser befeuchtet werden.
5. **MEM Repa-Fix mini** kann nach der Trocknung gestrichen, geschliffen und durchbohrt werden.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM Repa-Fix mini

4. Verbrauch

- Abhängig von der Anwendung.

5. Verarbeitungstemperatur

- Nicht bei Frost verarbeiten.

6. Materialzusammensetzung

- 2-Komponentenklebstoff.

7. Technische Daten

- Form: fest
- Farbe: grau-beige
- Geruch: leicht
- Dichte: 1700 kg/m³

8. Reinigung

- **MEM Repa-Fix mini** lässt sich nach der Aushärtung nur noch mechanisch entfernen.
- Frische Masse mit Aceton.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.
- Von Kindern und Tiere fernhalten.
- Nicht verschlucken.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM Repa-Fix mini

10. Lagerung

- **MEM Repa-Fix mini** muss trocken und frostfrei gelagert werden.
- **MEM Repa-Fix mini** ist 1 Jahr in der Originalverpackung haltbar, solange die Pastillen nicht herausgedrückt werden

11. Lieferform

33 g:

MEM-Artikelnummer: **500224**

EAN-Nr.: **40103270502596**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand Juni 2008 – ältere Ausgaben ungültig.